

## Gasflaschenschränke Typ LG

- zur Aufstellung im Freien
- vorschriftsmäßiges Entleeren und Bereithalten von Druckgasflaschen gemäß TRGS 510
- wirksame Be- und Entlüftung gemäß TRGS 510
- verzinkte Ausführung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) als optimierter Korrosionsschutz
- Schranksockel aus Edelstahl
- nach vorn geneigtes Dach verhindert Wasserabfluss nach hinten und damit Verschmutzung der Gebäudewand
- Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch stabile 3-Punktverriegelung mit Schwenkhebel und integriertem Zylinderschloss
- 2 C-Schienen zur Befestigung von Armaturen (Armaturen im Lieferumfang nicht enthalten)
- 3 Durchführungen (mit Kunststoffstopfen verschlossen) je Flaschenplatz in der Schrankdecke



Bestell-Nr. 158-049-J9

Gasflaschenschrank Typ LG 700, für bis zu 2 Flaschen (ohne Armaturen)

Gasflaschenschrank Typ LG 1350, für bis zu 5 Flaschen (ohne Armaturen und Einrollklappe), Bestell-Nr. 158-053-J9

Typ	LG 700	LG 1000	LG 1350
Lagerkapazität Gasflaschen à 50 Liter	2	3	5
Maße außen B x T x H [mm]	700 x 400 x 2150	1000 x 400 x 2150	1350 x 400 x 2150
Maße innen B x T x H [mm]	695 x 370 x 2070	995 x 370 x 2070	1345 x 370 x 2070
Türausführung	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Bestellnummer	158-049-J9	158-051-J9	158-053-J9

ZUBEHÖR			
Bestellnummer Einrollklappe	158-054-J9	158-055-J9	158-056-J9
Bestellnummer Flaschenhalter, höhenverstellbar	117-059-J9	117-059-J9	117-059-J9

### ZUBEHÖR



Auffahrrampe nach innen klappbar, ermöglicht leichtes Ein- und Auslagern von Gasflaschen.



Flaschenhalter, höhenverstellbar, zum Einhängen an der Seitenwand. So können auch kleinere Gasflaschen praktisch gelagert werden.