

## hofe

### rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1500 x 750 x 300 mm, charge maximale par élément 300 kg / charge max. par tablette 60 kg, 5 niveau(x) avec tablettes en tôle fine de qualité, dont 1 plateau de recouvrement / 4 hauteurs de classeur pour 45 classeurs, dont 1 plateau de recouvrement, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



hofe  
REGALSYSTEME



Numéro d'article: 521715



### hofe Rayonnage à boulonner pour classeurs

#### Rayonnage suivant

rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1500 x 750 x 300 mm
- charge maximale par élément 300 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 5 niveau(x) avec tablettes en tôle fine de qualité, dont 1 plateau de recouvrement / 4 hauteurs de classeur pour 45 classeurs
- niveaux avec rebord antifichute, rebord de tablette latéral et pliage



de sécurité

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : La liaison de profilés et de tablettes est effectuée au moyen de vis, et en partie renforcée par des plaques angulaires

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	équipement rayonnage	tablettes
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	plateau de recouvrement	oui
rayonnage modulaire	système à visser	largeur de compartiment	750 mm
champ de rayonnage	rayonnage suivant	profondeur de compartiment	300 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	capacité de classeurs	45 pièce
hauteur	1500 mm	charge maxi par élément	300 kg
largeur	750 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	300 mm	surface de montant	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	exécution couleur	galvanisé
hauteurs de classeurs	4 pièce	volume de livraison	rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par tablette	60 kg	livraison	démonté
type de soubassement	tablette en tôle d'acier	certification	GS // label de qualité RAL
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // rebord de tablette latéral // pliage de sécurité	garantie	5 années
utilisation	unilatéral	Poids	10,54 kg
matériau	acier		





## Accessoires

715892



tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc