

IDEAL 2604

Zentraler Büro-Aktenvernichter – auch für Dauerbetrieb

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Arbeitsbreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹. Modellvarianten 2604 und 2604 CC geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (125 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Maße (H x B x T): 926 x 495 x 470 mm, Gewicht: ca. 48 kg.

¹ Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre.

SCHNITTARTEN

4 mm Streifenschnitt

Blattleistung*: 30-32 / 26-28

Sicherheitsstufe P-2

4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 25-27 / 21-23

Sicherheitsstufe P-4

2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 15-17 / 13-15

Sicherheitsstufe P-5

0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattleistung*: 8-10 / 6-8

Sicherheitsstufe P-6

0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattleistung*: 5-7 / 4-6

Sicherheitsstufe P-7

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2604

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN Robust und langlebig: Büroklammerfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).



EASY-SWITCH Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



SCHNITTGUTBEHÄLTER Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.

