

Bohrschraube JT3-2H-4,8



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCS 6.3

Anwendungsbereich

- > Längsstoßverschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen
- > Befestigung von kanteilen

Eigenschaften

- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber
- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven Längsstoßverschraubung
- > Lose oder magaziniert




EJOFAST® JF-Schrauber


als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G00000070

Infos siehe Seite 33


Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Klemmdicke [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|--|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, lose | | | | | | |
| JT3-2H-4,8x19 E14 | 19 | 0-4 | 500 | | 3591977351 | 4061245015590 |
| JT3-2H-4,8x19 E14 VE100 | 19 | 0-4 | 100 | | 6591977351 | 4061245014807 |
| JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 7016 | 19 | 0-4 | 100 | | 3531977525 | 4061245035826 |
| JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9002 | 19 | 0-4 | 100 | | 3531977582 | 4061245035987 |
| JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9006 | 19 | 0-4 | 100 | | 3531977584 | 4061245036007 |
| JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9007 | 19 | 0-4 | 100 | | 3380209220 | 4061245036014 |
| Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, magaziniert | | | | | | |
| JT3-2H-4,8x19 E14 magaziniert | 19 | 0-4 | 500 | | 3380209000 | 4061245016566 |
| Dichtscheibe E 16, Ø 16 mm, lose | | | | | | |
| JT3-2H-4,8x19 E16 | 19 | 0-4 | 500 | | 3591911351 | 4061245026473 |