


## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### **Intact Activ-Power AGM Batterie - AP-AGM50-900DC**

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	50 AH (c20), 65 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	700 A (EN)
Gewicht Weight	20 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure -festgelegt in Glasvlies  diluted sulphuric acid - fixed in glass mat
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 260x173x206 mm
Layout	Schaltung 1 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, blauer Deckel, Ventilstopfen black PP box, black cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvlies-Separator, Elektrolyt in Vlies festgelegt glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	DT
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Landmaschinen- Boote- Rollstühle- Car Audio  Vehicles, boats, wheelchairs, car audio
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

