

## Sicherungsbleche DIN 5406 für Nutmuttern DIN 981


Werkstoff: Stahl, blank.  
Stahl, verzinkt.  
Edelstahl 1.4301 (V2A).

Festigkeit min. 350 N/mm<sup>2</sup>.

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.

Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

**ROSTFREI**



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 630 01, Sicherungsblech MB 0

| Artikel-Nr.<br>Stahl blank | Artikel-Nr.<br>verzinkt | Artikel-Nr.<br>rostfrei | Typ   | passend<br>zu | d <sub>1</sub><br>mm | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>3</sub><br>mm | e<br>mm | f<br>mm | b <sub>1</sub><br>mm | s<br>mm | Gewicht<br>g |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|--------------|
| 653 630 01                 | 653 630 81              | 653 995 30              | MB 0  | KM 0          | 10                   | 21                   | 13,5                 | 3       | 8,5     | 3                    | 1       | 1            |
| 653 632 01                 | 653 632 81              | 653 995 32              | MB 1  | KM 1          | 12                   | 25                   | 17                   | 3       | 10,5    | 3                    | 1       | 2            |
| 653 634 01                 | 653 634 81              | 653 995 34              | MB 2  | KM 2          | 15                   | 28                   | 21                   | 4       | 13,5    | 4                    | 1       | 3            |
| 653 637 01                 | 653 637 81              | 653 995 37              | MB 3  | KM 3          | 17                   | 32                   | 24                   | 4       | 15,5    | 4                    | 1       | 3            |
| 653 640 01                 | 653 640 81              | 653 995 40              | MB 4  | KM 4          | 20                   | 36                   | 26                   | 4       | 18,5    | 4                    | 1       | 4            |
| 653 644 01                 | 653 644 81              | 653 995 44              | MB 5  | KM 5          | 25                   | 42                   | 32                   | 5       | 23      | 5                    | 1,25    | 6            |
| 653 648 01                 | 653 648 81              | 653 995 48              | MB 6  | KM 6          | 30                   | 49                   | 38                   | 5       | 27,5    | 5                    | 1,25    | 8            |
| 653 653 01                 | 653 653 81              | 653 995 53              | MB 7  | KM 7          | 35                   | 57                   | 44                   | 6       | 32,5    | 5                    | 1,25    | 10           |
| 653 658 01                 | 653 658 81              | 653 995 58              | MB 8  | KM 8          | 40                   | 62                   | 50                   | 6       | 37,5    | 6                    | 1,25    | 12           |
| 653 662 01                 | 653 662 81              | 653 995 62              | MB 9  | KM 9          | 45                   | 69                   | 56                   | 6       | 42,5    | 6                    | 1,25    | 15           |
| 653 665 01                 | 653 665 81              | 653 995 65              | MB 10 | KM 10         | 50                   | 74                   | 61                   | 6       | 47,5    | 6                    | 1,25    | 16           |
| 653 668 01                 | 653 668 81              | 653 995 68              | MB 11 | KM 11         | 55                   | 81                   | 67                   | 8       | 52,5    | 7                    | 1,5     | 20           |
| 653 671 01                 | 653 671 81              | 653 995 71              | MB 12 | KM 12         | 60                   | 86                   | 73                   | 8       | 57,5    | 7                    | 1,5     | 25           |
| 653 673 01                 | 653 673 81              | 653 995 73              | MB 13 | KM 13         | 65                   | 92                   | 79                   | 8       | 62,5    | 7                    | 1,5     | 29           |
| 653 675 01                 | 653 675 81              | 653 995 75              | MB 14 | KM 14         | 70                   | 98                   | 85                   | 8       | 66,5    | 8                    | 1,5     | 33           |
| 653 678 01                 | 653 678 81              | 653 995 78              | MB 15 | KM 15         | 75                   | 104                  | 90                   | 8       | 71,5    | 8                    | 1,5     | 36           |
| 653 680 01                 | 653 680 81              | 653 995 80              | MB 16 | KM 16         | 80                   | 112                  | 95                   | 10      | 76,5    | 8                    | 1,8     | 46           |
| 653 683 01                 | 653 683 81              | 653 995 83              | MB 17 | KM 17         | 85                   | 119                  | 102                  | 10      | 81,5    | 8                    | 1,8     | 52           |
| 653 685 01                 | 653 685 81              | 653 995 85              | MB 18 | KM 18         | 90                   | 126                  | 108                  | 10      | 86,5    | 10                   | 1,8     | 62           |
| 653 687 01                 | 653 687 81              | 653 995 87              | MB 19 | KM 19         | 95                   | 133                  | 113                  | 10      | 91,5    | 10                   | 1,8     | 67           |
| 653 690 01                 | 653 690 81              | 653 995 90              | MB 20 | KM 20         | 100                  | 142                  | 120                  | 12      | 96,5    | 10                   | 1,8     | 77           |
| 653 638 01                 | 653 638 81              | -                       | MB 21 | KM 21         | 105                  | 145                  | 126                  | 12      | 100,5   | 12                   | 1,8     | 83           |
| 653 639 01                 | 653 639 81              | -                       | MB 22 | KM 22         | 110                  | 154                  | 133                  | 12      | 105,5   | 12                   | 1,8     | 94           |
| 653 641 01                 | 653 641 81              | -                       | MB 23 | KM 23         | 115                  | 159                  | 137                  | 12      | 110,5   | 12                   | 2,0     | 108          |
| 653 642 01                 | 653 642 81              | -                       | MB 24 | KM 24         | 120                  | 164                  | 138                  | 14      | 115     | 12                   | 2,0     | 105          |
| 653 643 01                 | 653 643 81              | -                       | MB 25 | KM 25         | 125                  | 170                  | 148                  | 14      | 120     | 12                   | 2,0     | 118          |
| 653 645 01                 | 653 645 81              | -                       | MB 26 | KM 26         | 130                  | 175                  | 149                  | 14      | 125     | 12                   | 2,0     | 113          |
| 653 646 01                 | 653 646 81              | -                       | MB 27 | KM 27         | 135                  | 185                  | 160                  | 14      | 130     | 14                   | 2,0     | 144          |
| 653 647 01                 | 653 647 81              | -                       | MB 28 | KM 28         | 140                  | 192                  | 160                  | 16      | 135     | 14                   | 2,0     | 142          |
| 653 649 01                 | 653 649 81              | -                       | MB 29 | KM 29         | 145                  | 202                  | 171                  | 16      | 140     | 14                   | 2,0     | 168          |
| 653 650 01                 | 653 650 81              | -                       | MB 30 | KM 30         | 150                  | 205                  | 171                  | 16      | 145     | 14                   | 2,0     | 155          |
| 653 651 01                 | 653 651 81              | -                       | MB 31 | KM 31         | 155                  | 212                  | 182                  | 16      | 147,5   | 16                   | 2,5     | 209          |
| 653 652 01                 | 653 652 81              | -                       | MB 32 | KM 32         | 160                  | 217                  | 182                  | 18      | 154     | 16                   | 2,5     | 229          |
| 653 654 01                 | 653 654 81              | -                       | MB 33 | KM 33         | 165                  | 222                  | 193                  | 18      | 157,5   | 16                   | 2,5     | 241          |
| 653 655 01                 | 653 655 81              | -                       | MB 34 | KM 34         | 170                  | 232                  | 193                  | 18      | 164     | 16                   | 2,5     | 247          |
| 653 656 01                 | 653 656 81              | -                       | MB 36 | KM 36         | 180                  | 242                  | 203                  | 20      | 174     | 18                   | 2,5     | 268          |
| 653 657 01                 | 653 657 81              | -                       | MB 38 | KM 38         | 190                  | 252                  | 214                  | 20      | 184     | 18                   | 2,5     | 278          |
| 653 659 01                 | 653 659 81              | -                       | MB 40 | KM 40         | 200                  | 262                  | 226                  | 20      | 194     | 18                   | 2,5     | 293          |