




Einschweißadapter

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtkante



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	25
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	239
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensoranschluss	G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter D65
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Abdichtung	Dichtring
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	O-Ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), FDA-konform , E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2 (FKM), FDA-konform , E30123
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück