

**Wandarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend**

Sheet steel housing in square design; black, die-cast aluminium end faces; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Direct/indirect light distribution, direct share by means of 80° LED clear lens with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Zwart mogelijk op aanvraag.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	60642044170
EAN-nummer	4020863419982
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 100, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	23W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	14 stuks/B10, 23 stuks/B16, 23 stuks/C10, 38 stuks/C16

**LICHTTECHNIEK**

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	3512lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	150lm/W

**MECHANIEK**



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1131mm x 76mm x 69mm
Gewicht (netto)	3kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Wandopbouw

**Maten**

L	1131 mm	Lengte
B	76 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte
A1	1000 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/60642044170>



Referentie LED 3500lm 840  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 59 % / 41 %

