

bott **schuifdeurkast** cubio

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1600 x 650 mm, 8 niveaus met Stalen bodem, met scheidingswand, afsluitbaar met Cilinderslot met 3-puntsvergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 126000






bott **Systeem-schuifdeurkast cubio**

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1600 x 650 mm
- plaatstaalconstructie
- schuifdeuren
- 8 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- met scheidingswand
- rechts 4 legborden
- met draaigreep
- afsluitbaar met Cilinderslot met 3-puntsvergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	werkplaatskast	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
elektrisch geleidend	nee	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	Schuifdeur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	sluitsysteem	Cilinderslot met 3-puntsvergrendeling
breedte	1600 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	650 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
kast links uitrusting	legborden	afsluitbaar	ja
kast rechts uitrusting	legborden	greep	draaigreep
legborden / schappen aantal	8 stuks	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	gewicht	211,1 kg
draagvermogen legbord	160 kg		

Gerelateerde Producten

125790		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1300 x 650 mm
126052		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 800 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126061		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 800 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126270		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 1175 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 1300 x 650 mm