

**Anerkannt / Approved:**

IEC 691 / EN 60691

VDE / DIN EN 60691 / (VDE 0821)

UL / E40667

CSA / LR26323

Drahtanschluss kurz / lang: **0** = z.B. 780.072Drahtanschluss lang / lang: **1** = z.B. 781.072

Drahtanschluss kurz / lang gegurtet: =z.B. 2.780.072

Drahtanschluss lang / lang gegurtet: = z.B. 2.781.072

Verpackungsmöglichkeiten:

2.000 St. in Polybeutel oder

4.500 St. auf Rolle gegurtet

Leads short / long: **0** = e.g. 780.072Leads long / long **1** = e.g. 781.072

Leads short / long taped: = e.g. 2.780.072

Leads long / long taped: = e.g. 2.781.072

Packing options:

2.000 pcs. in plastic bag or

4.500 pcs. taped and reel

Bemessungswerte / Ratings

| Art.-No. | Produkt – No. | Strom Current | Spannung Voltage | Bemessungstemperatur Functioning open temp. (C°) | Max. Grenztemperatur Max. overshoot temp. (C°) |
|----------|---------------|---------------|------------------|--|--|
| 780.070 | E5A00070C | 16 A | 250 | 70 | 175 |
| 780.072 | E5A00072C | 16 A | 250 | 72 | 175 |
| 780.075 | E5A00075C | 16 A | 250 | 75 | 190 |
| 780.077 | E5A00077C | 16 A | 250 | 77 | 200 |
| 780.081 | E5A00081C | 16 A | 250 | 81 | 200 |
| 780.084 | E5A00084C | 16 A | 250 | 84 | 200 |
| 780.087 | E5A00087C | 16 A | 250 | 87 | 215 |
| 780.093 | E5A00093C | 16 A | 250 | 93 | 215 |
| 780.098 | E5A00098C | 16 A | 250 | 98 | 215 |
| 780.100 | E5A00100C | 16 A | 250 | 100 | 225 |
| 780.104 | E5A00104C | 16 A | 250 | 104 | 225 |
| 780.110 | E5A00110C | 16 A | 250 | 110 | 225 |
| 780.115 | E5A00115C | 16 A | 250 | 115 | 235 |
| 780.117 | E5A00117C | 16 A | 250 | 117 | 235 |
| 780.121 | E5A00121C | 16 A | 250 | 121 | 235 |
| 780.125 | E5A00125C | 16 A | 250 | 125 | 235 |
| 780.128 | E5A00128C | 16 A | 250 | 128 | 235 |
| 780.134 | E5A00134C | 16 A | 250 | 134 | 250 |
| 780.141 | E5A00141C | 16 A | 250 | 141 | 250 |
| 780.144 | E5A00144C | 16 A | 250 | 144 | 250 |
| 780.147 | E5A00147C | 16 A | 250 | 147 | 240 |
| 780.152 | E5A00152C | 16 A | 250 | 152 | 250 |
| 780.158 | E5A00158C | 16 A | 250 | 158 | 285 |
| 780.167 | E5A00167C | 16 A | 250 | 167 | 285 |
| 780.172 | E5A00172C | 16 A | 250 | 172 | 350 |
| 780.184 | E5A00184C | 16 A | 250 | 184 | 350 |
| 780.190 | E5A00190C | 16 A | 250 | 190 | 350 |
| 780.192 | E5A00192C | 16 A | 250 | 192 | 350 |
| 780.205 | E5A00205C | 16 A | 250 | 205 | 375 |
| 780.216 | E5A00216C | 16 A | 250 | 216 | 375 |
| 780.229 | E5A00229C | 16 A | 250 | 229 | 375 |
| 780.240 | E5A00240C | 16 A | 250 | 240 | 375 |