

KBE 32 QW

Eco-Magnet-Kernbohrmaschine bis 32 mm

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.

Bestellnummer: 7 270 95 61 00 0



FEIN Vorteile

- > Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung.
- > Kompromisslose Lebensdauer durch extra langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.
- > Leichtgewichtig mit FEIN Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten.
- > Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis.
- > Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem.
- > Innenkühlung.
- > Hohe Magnethaltekraft.
- > Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- > Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen.
- > Personen-Schutzschalter.

Lieferumfang

- ✓ 1 Handpumpe
- ✓ 1 Zentrierstift 100 mm
- ✓ 1 Flaschenhalter
- ✓ 1 Berührschutz
- ✓ 1 Zurringurt
- ✓ 1 Koffer

Ausstattung

- ✓ Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- ✓ Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Anwendung

Kernbohren Metall bis Ø 35 mm



Über-Kopf-Arbeiten



Montage-Einsatz



Werkstatt-Einsatz



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 200 W
Leistungsabgabe	770 W
Lastdrehzahl	450 1/min
Leerlaufdrehzahl	700 1/min
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
HM Kernbohrer max. Ø	32 mm
HSS Kernbohrer max. Ø	32 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	50 mm
Hub	90 mm
Magnet-Haltekraft	10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	175 x 80 mm
Kabel mit Stecker	3 m
Gewicht nach EPTA	11,00 kg

Anwendungsbeispiele

