

## Krause

### Steckleiter-Oberleiter

STABILO® Professional

5 (4+1) Stufen mit R13-Belag, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244201



#### Steckleiter-Oberleiter

- 5 (4+1) Stufen mit R13-Belag
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 450 mm
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 6,2 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	belastbar bis	150 kg
Leitertyp	Steckleiter-Oberleiter	Unterbau	Zweikomponenten-Fußstopfen
Material	Aluminium	klappbar	nein
Stufen Anzahl	5	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	2250 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	450 mm	Garantie	10 Jahre
Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungsbolzen	Gewicht	6,2 kg
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt		

## Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, Aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen