



TÜV-/MPA-  
geprüfte  
Produkte

Übereinstimmungser-  
klärung (ÜHP)

## Typ GRB, mit Stahl-Bodenwanne und 4 Gitterrostböden

- 1 Boden-Auffangwanne aus verzinktem Stahl und 4 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen

- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

**i** Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GRB 1060,  
Bestell-Nr. 199-716-33



Gefahrstoffregal Typ GRB 1360,  
Bestell-Nr. 199-720-33



Gefahrstoffregal Typ GRB 1040, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Typ	GRB 1040	GRB 1060	GRB 1340	GRB 1360
Ausstattung Lagerebenen		4 x Gitterrost, verzinkt		
Ausstattung unterste Lagerebene		1 x Auffangwanne, verzinkt		
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	32	45	41	57
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Bestellnummer	199-714-33	199-716-33	199-718-33	199-720-33
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000
Bestellnummer	199-715-33	199-717-33	199-719-33	199-721-33
<b>ZUBEHÖR</b>				
		zusätzliche Lagerebene		
Bestellnummer	199-598-33	199-596-33	199-602-33	199-604-33