

# Double A

## Double Quality Paper- Business

Doppelte Freude am Drucken mit einer Papierqualität die begeistert: hervorragende Haptik durch hohes Volumen und Steifigkeit, schöne Weiße für guten Druckkontrast, unvergleichlich glatte Oberfläche für scharfe Ausdrücke auch im Vollfarbmodus.

Double A garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Bürogeräten. Dank bester Qualitätsmerkmale wird die Langlebigkeit der eingesetzten Hardware erhöht sowie eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente erreicht.

Double A Business 75g/m<sup>2</sup> verbindet ökologisches Denken mit ökonomischem Handeln.



<b>Format</b>	ISO 216	<b>erhältlich in A4 und A3</b>
<b>Grammatur</b>	ISO 536	<b>75 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Dicke</b>	ISO 534	<b>103 µm</b>
<b>Volumen</b>	cm <sup>3</sup> /g	<b>1,37</b>
<b>Glätte (Bendtsen)</b>	ISO 8791-2	<b>90 ml/min</b>
<b>Biegesteifigkeit</b>	ISO 2493	<b>MD &gt; 100 mN / CD &gt; 45 mN</b>
<b>Absolute Feuchte</b>	ISO 287	<b>4,2%</b>
<b>Opazität</b>	ISO 2471	<b>&gt;94%</b>
<b>Weiße D65</b>	ISO 2470	<b>111%</b>
<b>Weiße CIE</b>	ISO 11475	<b>165</b>

Bei den technischen Angaben handelt es sich um die durchschnittlichen Zielwerte, sowie Mindest- oder Höchstwerte. Produktionsbedingte Abweichungen innerhalb des definierten Toleranzbereichs sind möglich. Hergestellt in Frankreich von Double A Alizay.

Stand: September 2014 (IO)