

Laserliner®

WoodTester



Kompaktes Holzfeuchtigkeits-Messgerät

Rev.0910



- **Überprüfung des Trocknungsgrades** von Brennholz zur Energie- und Schadstoffreduzierung.
- **Einfache Handhabung:** Die Elektrodenspitzen einfach in das Material eindrücken.
- **LED Nass/Trocken-Indikator:** die 12 farbigen LED's (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass) geben sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.
- **Dual-Skala:** 2 unterschiedliche Holzgruppen
- **Einfache Eintastenbedienung**
- **Stabiles ergonomisches Gehäuse:** Das Gerät kann von der ganzen Handfläche umschlossen werden und ermöglicht so das sichere Eindrücken der Messspitzen.
- **Selbsttest-Funktion:** Durch eine Referenzmessung, die mit Hilfe der Schutzkappe erfolgt, wird das Messgerät auf Genauigkeit geprüft.
- **Abnehmbare Schutzkappe,** die die Messspitzen beim Transport vor Beschädigung schützen
- **Auto Power-off:** das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 2 min. automatisch ab.
- **Battery Low Anzeige**

TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN Holz (2 Holzgruppen)
MESSBEREICH HOLZGRUPPE A (Buche, Linde, Weide, Ebenholz) 8%...23%
MESSBEREICH HOLZGRUPPE B (Stieleiche, Ahorn, Erle, Fichte, Birke, Esche) 10%...26%
GENAUIGKEIT ± 2%
ARBEITSTEMPERATUR 0 °C...40 °C
LAGERTEMPERATUR -10 °C...70 °C
MAX. RELATIVE LUFTFEUCHTE 85 %
STROMVERSORGUNG 1 x 6LR61 9V
GEWICHT 0,140 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 59 mm X 145 mm X 32 mm



Artikel-Nr: 082.005A

EAN-Code: 4 021563 672370

WoodTester

+ Batterien (1 x 6LR61 9V)
+ Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion

Verpackungsgröße (B x H x T)

220 x 110 x 50 mm
Gewicht komplett 0,210 kg

VE 5



12-stellige Nass/Trocken LED-Anzeige

Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Electrodes (WoodTester)	082.020.1	4 021563 666249	10