

Artikelnummer: 155229

Kurzbeschreibung: Rolcontainer, 2-zijdig

Langbeschreibung: Rolcontainer, 2-zijdig,: Robuuste rolcontainer met rasterwanden en innovatieve klemtechniek: de wanden kunnen gewoon in de met metalen geleiders omrande kunststof bodemplaat gestoken worden

- Rasterwanden galvanisch (blauw) verzinkt
- Robuuste bodemplaat van kunststof (HDPE) met 2 metalen geleiders voor versteviging van het frame
- Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen, a~ wiel: 108 mm, polypropeen naturel
- Maasafm. van het raster: 15 x 13 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Buitenafm. (lxbxh): 682 x 815 x 1850 mm
- Effectieve hoogte: 1650 mm
- Kleur: blauw RAL 5010
- Ideaal voor gebruik in de levensmiddelenbranche
- Geschikt voor temperaturen van -10 -°C tot +60 -°C
- Extra legplank (zie toebehoren)

