



## Beschrijving:

Aluminium-ECO-Box 48 I, de ideale boxen voor veilige bewaring en transport, incl. twee cilindersloten

- bestand tegen corrosie, weersinvloeden en temperatuurschommelingen
- ondanks hun lichte gewicht zijn ze uiterst vormstabil dankzij verstevigende gleuven die rondom lopen (wand- en hoekversteviging)
- stabiele hendel-spansluitingen met boorgaten voor hangslot, loodsluiting en ter montage van cilindersloten
- met kunststof beklede veiligheidsklaphandgrepen voor gemakkelijk transport
- de rubberen afdichting rondom beschermt de inhoud tegen externe invloeden zoals bijvoorbeeld stof en spatwater
- Borgriemen aan het klapdeksel voorkomen het breken van de scharnieren
- uit 0,8 mm dik aluminium/massief bodemprofiel
- afzonderlijk toebehoren: Wieljesset
- met 2 handgrepen/draagkracht 35 kg
- verdere groottes en varianten zijn op aanvraag verkrijgbaar (vanaf 50 stuks is op maat laten maken mogelijk)
- d=diepte=385 mm b=breedte=575 mm h=hoogte=270 mm
- Binnenafmetingen: 350x550x250 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>451150</b>
GTIN	<b>4007228451153</b>
Douanetarief	<b>76129080</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>1</b>

Kleur	<b>zilver</b>
Volume in L	<b>48</b>
Gewicht (kg)	<b>3,31</b>
D x B x H (mm)	<b>385 x 575 x 270</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>1</b>
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	<b>3,31</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>32</b>
Aantal lagen	<b>8</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,31</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>4</b>
Gewicht (kg)	<b>125,92</b>