

Broszura informacyjna

61 01 200

Szczypce tnące czołowe

Z wysokim przełożeniem dźwigni



- Wytrzymałe, kompaktowe, komfortowe
- Lepszy chwyt oraz większa wydajność przy mniejszym nakładzie siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami czołowymi
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Kute
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna	
Nr art.	61 01 200
EAN	4003773033172
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	435 g
Wymiary	200 x 45 x 15 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 1 – 6 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,5 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Płaskie cięcie sworzni, gwoździ itd.

