



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)



## thermoport® K 2x6000 unbeheizt - orange

**Die neutrale Speisentransport-Box.**


Der stapelbare Frontlader dient zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Für passives Warm- und Kalthalten können entsprechend GN 1/1 Wärme- oder Kühlpellets eingeschoben werden. Durch den Isoraumteiler können warme und kalte Speisen voneinander isoliert transportiert werden.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.

## TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® K 2x6000 unbeheizt - orange



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	766 x 779 x 1280 mm
Material	Polypropylen
Gewicht	53 kg
Fassungsvermögen	208 L
Auflagesickenpaare	2 x 12
Auflageabstand	36 mm
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C
Spülmaschinentauglich	bis 90 °C

**Bestellnummer** 85 02 08 02

## VORTEILE

Leichter, robuster, porenfreier Kunststoff, doppelwandig und dichtverschweißt.

Hervorragend isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Ergonomische, einklappbare Griffe und hochwertige Bügelverschlüsse.

Austauschbare Bodenschutzschienen.

Mit aushängbarer Tür für schnelle und einfache Reinigung.

Spülmaschinentauglich bis +90 °C.