

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7035 Lichtgrau/RAL5010  
Enzianblau, mit 4 Schublade(n),  
Höhe x Länge x Breite 940 x 1250 x  
700 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158081



## Rollcart Umwelt Werkstattwagen

### mit Schubladenschrank

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
- Gestell mit schlag- und kratzester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- mit 4 Schublade(n)
- Höhe x Länge x Breite 940 x 1250 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1150 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	1 Schrank, Blechwanne mit Gitterrost, Holzplatte	Material	Stahl
Schubladen Anzahl	4 Stück	elektrisch leitend	nein
Höhe	940 mm	Schiebebügel	1 Stück
Etagen Anzahl	2 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1250 mm	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Breite	700 mm	Gewicht	112 kg