



Artikelnummer 3-245-16

Spezialzangen aus hochwertigem Spezialstahl.
Seitenschneider, Mechanikerzangen, Telefonzangen, Flach- und Rundzangen,
Justier- und Kombizangen

eingelegtes Gewerbe
verchromt



zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen

Artikelbezeichnung Telefonzange
oval-spitz, lange gerade Backen
Greifflächen mit Hieb

Eigenschaften:

Schneide mit Schneide für harten Draht

Schneidwerte weicher Draht -
Schneidwerte mittelharter Draht -
Schneidwerte harter Draht -

A - Kopfbreite 18 mm
B - Kopfdicke 10 mm
C - Länge der Schneiden/Backen 74 mm

Länge 200 mm

Gewicht 190 g

Zolltarifnummer: 82032000

EAN-Nummer: 4250838502214

