

Bezeichnung **M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL**
 Produktgruppe **M16 IP67 Serie 423**
 Bestellnummer **99 5626 15 07**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,75</td> <td>-3,03</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,75</td> <td>3,03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-1,75</td> <td>3,03</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-3,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-1,75</td> <td>-3,03</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1,75	-3,03	2	3,50	0,00	3	1,75	3,03	4	-1,75	3,03	5	-3,50	0,00	6	-1,75	-3,03	7	0,00	0,00
	X	Y																								
1	1,75	-3,03																								
2	3,50	0,00																								
3	1,75	3,03																								
4	-1,75	3,03																								
5	-3,50	0,00																								
6	-1,75	-3,03																								
7	0,00	0,00																								

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	18
Kabeldurchlass	6.0 - 8.0 mm
Obere Grenztemperatur	95 °C
Untere Grenztemperatur	- 30 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	30

Kabeldaten

Zulassung	UL
-----------	----

Elektrische Kennwerte


Bemessungsstrom (40°C)	5 A
Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)

Bezeichnung	M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 423
Bestellnummer	99 5626 15 07

Einzelteildarstellung




Montageanleitung / Montageausschnitt

Gerade Version

(Ausführung mit Schirmklemmring)

1. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtung, Distanzhülse und ersten Schirmklemmring auffädern.
2. Litzen abisolieren, Schirm aufweiten und zweiten Schirmklemmring auffädern.
3. Litzen anlöten, Distanzhülse montieren, die beiden Klemmringe mit dem Schirm zusammenschieben und überstehenden Schirm abschneiden.
4. Übrige Teile gemäß Darstellung montieren.



Bezeichnung	M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 423
Bestellnummer	99 5626 15 07

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührunggefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.