

Rollcart diable porte-fûts

ESD- exécution électroconductrice,
force 250 kg, pour 1 fût de 200 litres,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage
caoutchouc pleinsur jante tôle
d'acier

Numéro d'article: 158376



Rollcart Diabie porte-fûts

Modèle ESD

diable porte-fûts

- ESD- exécution électroconductrice
- force 250 kg
- pour 1 fût de 200 litres
- protection de la charge avec protection de fût réglable
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1 600 x 700 mm
- poignées de sécurité en plastique haute résistance
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante tôle d'acier
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- sans roue porteuse

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de jante	tôle d'acier
type de diable de	diable porte-fûts	Ø de roue	250 mm

manutention			
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
capacité	1 fût de 200 litres	protection de la charge	protection de fût réglable
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1600 mm
conducteur d'électricité	oui	largeur	700 mm
rabattable	non	profondeur	350 mm
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
pneumatique	caoutchouc plein	couleur	bleu gentiane // RAL5010
Roue porteuse	non	Poids	16 kg