

stumpf

Schubladenschrank

ES 510

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, 6 Schublade(n), Verschießbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 118207

stumpf Schubladenschrank ES 510

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- 6 Schublade(n)
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Mit Sichtfenster zur Beschriftung
- Traglast je Schublade 45 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahlblech	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	500 mm	Beschriftungsfeld	Sichtfenster zur Beschriftung
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	6 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladentraglast	45 kg	Griff	Griffleiste
Schubladen Ausstattung	Farbleitsystem	fahrbar	nein
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	100 %	Gewicht	50 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		