

## Han 6M Base Surface LC 1 Lever 2 x M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 19 37 006 1290  |
| Beschreibung       | Han 6M Base Surface LC 1 Lever 2 x M20  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19370061290">https://b2b.harting.com/19370061290</a> |

### Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> M |
| Gehäuseart      | Sockelgehäuse      |
| Bauform         | niedrige Bauform   |

### Ausführung

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Baugröße         | 6 B                                 |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang             |
| Kabeleingang     | 2x M20                              |
| Verriegelungsart | Längsbügel                          |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse |

### Technische Kennwerte

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65            |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12   |

### Materialeigenschaften

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss    |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet      |
| Farbe Gehäuse      | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Werkstoff Dichtung | FPM                    |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Werkstoff Verriegelung                 | Edelstahl                  |
| RoHS                                   | konform                    |
| ELV Status                             | konform                    |
| China RoHS                             | e                          |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten            |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten            |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                         |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)       |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL   |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja   |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 196,8 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |