

FLEJE PARA USO MANUAL CON TENSIÓN MECÁNICA

· **FLEJE 13 X 0,80**

Ancho (mm.)	12,7 - 2% + 2%
Espesor (mm.)	0,90 + 2% - 2%
Material	Polipropileno.
Elasticidad estándar	18% + 5% - 5%
Elasticidad máxima	25% + 5% - 5%
Fuerza a la tracción	200 kg + 10% - 10 %
Peso específico (gr. /mt)	7,5 gr.
Bobina de:	1200 mts.
Peso neto	9,00 kg.
Peso mandril de cartón Ø	275 gr. + 10% - 10%
Peso bruto por bobina	9,270 kg. + 5% - 5%
Color	negro
Mandril Ø interno (mm.)	150/115 mm.
Palet (presentación)	72 bobinas