

## TX 12/25

### HALBAUTOMATISCHER DEICHELSTAPLER (1.200 kg)



#### MX – TX

Die TX Serie (lieferbar in verschiedenen Versionen) sind Stapler, die elektrisch heben und manuell fahren. Sie stehen sehr stabil und sind somit optimal geeignet für das Heben von Lasten in größere Höhen. Die Modelle TX 12 haben serienmäßig Polyurethan-Lenkrollen (Modelle TX 10: Gummi-Lenkrollen)



#### Batterieschlüssel

Dieser Schlüssel (TX Serie) hat die Funktion, über die Batteriespannung die Elektronik des Staplers ein- und auszuschalten und dient gleichzeitig als Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Anheben.



#### Fußbremse

Eine Fußbremse, Serienmäßig bei den MX- und TX-Modellen, sichert das Gerät beim Parken.



### Deichsel (MX-Serie)

Ergonomischer Griff mit Kunststoffüberzug. Durch die Einhandbedienung (Absenken/Neutral/Anheben) wird ein sicheres und einfaches Arbeiten erreicht.



### Regulierbare Puffer

Aufgrund seiner hohen Ladungs- und Anhebekapazität ist die TX 12 Version mit einstellbaren Puffern ausgerüstet, die mögliche Schwingungen minimieren.



### ABDECKUNG

Ermöglicht einen leichten Zugang zum Batteriegehäuse für eine schnelle Wartung.



## Kennzeichen

1.1 Hersteller			LIFTER
1.3 Antrieb			Manuell
1.4 Bedienung			Begleitend
1.5 Tragfähigkeit	Q	Kg	1200
1.6 Lastschwerpunkt	c	mm	600
1.8 Lastabstand	x	mm	780
1.9 Radstand	y	mm	1155

## Gewicht

2.1 Eigengewicht (inkl. Batterie)		Kg	415
2.2 Achslast mit Last hinten		Kg	1122
2.2 Achslast, mit Last vorne		Kg	493
2.3 Achslast ohne Last vorne		Kg	301
2.3 Achslast ohne Last, hinten		Kg	114

## Fahrwerk/Räder

3.1 Bereifung: Stützräder - Vorne			POLY.C.
3.1 Räder: Lastrollen			NYLON
3.3 Reifengröße, hinten - Durchmesser		mm	82
3.3 Reifengröße, hinten - Breite		mm	70
3.4 Reifengröße: Stützräder vorn - Durchmesser		mm	200
3.4 Reifengröße: Stützräder vorn - Breite		mm	50
3.5 Reifengröße: hinten - Anzahl (X=angetrieben)		Anzahl	2
3.6 Spurweite, vorn	b10	mm	720
3.7 Spurweite, hinten	b11	mm	410

## Grundabmessungen

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	1780
4.4 Hub	h3	mm	2410
4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	2985
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung max.	h14	mm	1080
4.15 Höhe gesenkt	h13	mm	90
4.19 Gesamtlänge	l1	mm	1850
4.20 Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	700
4.21 Gesamtbreite	b1	mm	850
4.22 Gabelzinkenmaße - Dicke	s	mm	70
4.22 Gabelzinkenmaße - Breite	e	mm	150
4.22 Gabelzinkenmaße - Länge	l	mm	1150
4.24 Gabelträgerbreite	b3	mm	650
4.25 Gabelaußenabstand	b5	mm	560
4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2	mm	20
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer	Ast	mm	2540
4.35 Wenderadius	Wa	mm	1760

## Leistungsdaten

5.2 Hubgeschwindigkeit mit Last		m/s	0.09
5.2 Hubgeschwindigkeit ohne Last		m/s	0.12
5.3 Senkgeschwindigkeit mit Last		m/s	0.4


## E - motor

6.2 Hubmotor, Leistung	kW	2.2
6.4 Batteriespannung	V	24
6.5 Batteriegewicht, min	Kg	36
6.5 Batteriegewicht, max	Kg	36
8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr	dB(A)	67

## Resttragfähigkeit

Hubhöhe (H3) 2500 mm	Kg	1200
----------------------	----	------

Battery and battery charger integrated



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/10/2020 (ID 639)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

