


Informazione prodotto

34 22 130

Pinza di precisione speciale per elettronica

DIN ISO 9655



- Per il montaggio e smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica
- Per serrare, tenere e piegare
- Superficie di contatto liscia e rettificata, spigoli perfettamente smussati
- Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica
- Articolazione avvitata e superfici di articolazione accuratamente lavorate per un movimento uniforme e senza attrito sull'intera apertura
- Con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme
- Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati
- Becchi mezzotondi
- Acciaio al cromo per cuscinetti a sfera, forgiato, temperato ad olio a gradini

Generico

Art. No.	34 22 130
EAN	4003773061472
Esecuzione	brunita
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	61 g
Dimensioni	135 x 59 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9655
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

	22,7 mm
	6,5 mm
Larghezza punta (E)	1,6 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Larghezza testa (A)	11,2 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

