

Scangrip werklamp met verwisselbare lampkop MULTILIGHT CONNECT SEARCH

Lampen: LED, met beugel, haak en magneet, straalhoek 10 / 70 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu

Artikelnummer: 254542



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



werklamp met verwisselbare lampkop

- hoogte x lengte x breedte 203 x 186 x 79 mm
- Lampen: LED
- energie-efficiëntieklasse G
- met beugel, haak en magneet
- brandduur 12 - 24 h
- straalhoek 10 / 70 °
- in 2 trappen dimbaar
- verstelbaar in een hoek van 120°
- met werkt op elektriciteitsnet/accu
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	beugel, haak, magneet
type lamp	werklamp met verwisselbare lampkop	lampkop uitvoering	verstelbaar in een hoek van 120°

type lamp	LED	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
energie-efficiëntieklasse	G	lengte	186 mm
brandduur	12-24 h	hoogte	203 mm
lichtstroom	300-600	breedte	79 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	10-70 °	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm
spanningsverzorging	werkt op elektriciteitsnet/accu	garantie	3 jaar
accutype	METABO/CAS	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
vermogen accu	5,2 Ah	gewicht	0,12 kg

Gerelateerde Producten

254550



stroomvoorziening, geschikt voor werk- en industriële lampen, hoogte x breedte x diepte 72 x 83 x 124 mm