


NORMAFIX® – Befestigungen

NORMAFIX® BS Befestigungsschelle

Mit den NORMAFIX® BS Befestigungsschellen können Rohre, Kabel und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Baukörpern montiert werden. Sie eignen sich für alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte und sichere Montage erforderlich ist.

Charakteristika und Kurzbeschreibung



- 1 Stabile Bandausführung und genaue Passform
- 2 Einfache und sichere Halterung des zu fixierenden Teils

Materialien

W1	W2	W3	W4	W5
x				x*

* auf Anfrage

NORMAFIX® – Befestigungen

Varianten



Befestigungsschellen nach DIN Leichte Baureihe (BSL)

Dickschichtpassiviert

Bandbreiten: 10 und 12 mm
Materialstärken: 1 und 1,5 mm



Befestigungsschellen Normale Baureihe (BSN)

Dickschichtpassiviert

Bandbreiten: 20 mm
Materialstärken: 2 mm



Befestigungsschellen nach DIN Schwere Baureihe (BSS)

Dickschichtpassiviert

Bandbreiten: 25 mm
Materialstärken: 3 mm



Rohrschellen nach DIN


Dickschichtpassiviert

Bandbreiten: 16–40 mm
Materialstärken: 1,5–4 mm

NORMAFIX® – Befestigungen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMAFIX® BSL

BSL Typ 510 nach DIN 72571
für **1 Leitung**




Durchmesser \varnothing	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	18	9	10	4,8	1
5	18,5	9	10	4,8	1
6	20	10	10	4,8	1
7	20,5	10	10	4,8	1
8	22	11	10	4,8	1
9	22,5	11	10	4,8	1
10	23	11	10	4,8	1
11	30	15	12	5,8	1,5
12	30,5	16	12	5,8	1,5
15	34	18	12	5,8	1,5
16	35	18	12	5,8	1,5
18	35,5	18	12	7	1,5
20	37,5	18	12	7	1,5
22	39,5	20	12	7	1,5
24	41,5	21	12	7	1,5

Bestellzeichen:

BSL 1 x \varnothing DIN 72571

BSL Typ 510 nach DIN 72571
für **2 Leitungen**




Durchmesser \varnothing	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	22,5	11	10	4,8	1
5	24	11,5	10	4,8	1
6	26,5	13	10	4,8	1
7	28	13,5	10	4,8	1
8	30,5	15	10	4,8	1
10	33,5	16	10	4,8	1
12	43	22	12	5,8	1,5
15	49	28	12	5,8	1,5

Bestellzeichen:

BSL 2 x \varnothing DIN 72571

BSL Typ 512 nach DIN 72573
für **1 Leitung**




Durchmesser \varnothing	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	29	17	10	4,8	1
5	30	18	10	4,8	1
6	32	20	10	4,8	1
7	32	20	10	4,8	1
8	34	22	10	4,8	1
10	34	22	10	4,8	1
12	46	32	12	5,8	1,5
15	50	36	12	5,8	1,5
18	50	36	12	7	1,5
20	52	38	12	7	1,5
22	54	40	12	7	1,5

Bestellzeichen:

BSL 1 x \varnothing DIN 72573

NORMAFIX® – Befestigungen

BSL Typ 512 nach DIN 72573
für **2 Leitungen**




Durchmesser \varnothing	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	33	21	10	4,8	1
5	35	23	10	4,8	1
6	38	26	10	4,8	1
7	39	27	10	4,8	1
8	42	30	10	4,8	1
10	44	32	10	4,8	1
12	58	44	12	5,8	1,5
15	66	52	12	5,8	1,5
18	69	55	12	7	1,5
20	73	59	12	7	1,5
22	77	63	12	7	1,5

Bestellzeichen:

BSL 2 x \varnothing DIN 72573

BSL Typ 512 nach DIN 72573
für **3 Leitungen**




Durchmesser \varnothing	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	39	27	10	4,8	1
5	41	29	10	4,8	1
6	45	33	10	4,8	1
7	47	35	10	4,8	1
8	51	39	10	4,8	1
10	55	43	10	4,8	1
12	71	57	12	5,8	1,5
15	81	67	12	5,8	1,5
18	87	73	12	7	1,5
20	93	79	12	7	1,5
22	99	85	12	7	1,5

Bestellzeichen:

BSL 3 x \varnothing DIN 72573

BSL Typ 512 nach DIN 72573
für **4 Leitungen**



Durchmesser \varnothing	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	44	32	10	4,8	1
5	46	34	10	4,8	1
6	51	39	10	4,8	1
7	54	42	10	4,8	1
8	59	47	10	4,8	1
10	67	55	10	4,8	1
12	83	69	12	5,8	1,5
15	95	81	12	5,8	1,5
18	105	91	12	7	1,5


Bestellzeichen:

BSL 4 x \varnothing DIN 72573

NORMAFIX® – Befestigungen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMAFIX® BSL


BSL Typ 512 nach DIN 72573
für **5 Leitungen**



Bestellzeichen:
BSL 5 x \emptyset DIN 72573

Durchmesser \emptyset	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	48	36	10	4,8	1
5	53	41	10	4,8	1
6	57	45	10	4,8	1
7	63	51	10	4,8	1
8	68	56	10	4,8	1
10	77	65	10	4,8	1
12	95	81	12	5,8	1,5

BSL Typ 512 nach DIN 72573
für **6 Leitungen**




Bestellzeichen:
BSL 6 x \emptyset DIN 72573

Durchmesser \emptyset	l_1	l_2	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
4	52	40	10	4,8	1
5	58	46	10	4,8	1
6	64	52	10	4,8	1
7	72	60	10	4,8	1
8	76	64	10	4,8	1
10	90	78	10	4,8	1

NORMAFIX® – Befestigungen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMAFIX® BSN


BSN Typ 520
für 1 Leitung



Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
8	26	16,5	20	7	2
9	26,5	17	20	7	2
10	26,5	17	20	7	2
12	28	18	20	7	2
13	28,5	19	20	7	2
15	28,5	19	20	7	2
18	30	21,5	20	7	2
19	30,5	22	20	7	2
20	32	22,5	20	7	2
22	35	23,5	20	7	2
23	35,5	25,5	20	7	2
27	37,5	27,5	20	7	2

Bestellzeichen:
BSN ø x 20 x 2


BSN Typ 521
für 1 Leitung



Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
7	44	28	20	7	2
9	48	32	20	7	2
10	49	33	20	7	2
11	50	34	20	7	2
12	51	35	20	7	2
13	53	37	20	7	2
15	56	40	20	7	2
18	59	43	20	7	2
19	60,5	44,5	20	7	2
20	65	49	20	7	2
22	67	51	20	7	2
23	68	52	20	7	2
26	68	52	20	7	2

Bestellzeichen:
BSN ø x 20 x 2 zweilochig

BSN Typ 522
für 2 Leitungen




Durchmesser ø	a	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
9	26	20	7	2
10	28	20	7	2
12	32	20	7	2
13	34	20	7	2
15	38	20	7	2
18	44	20	7	2
19	46	20	7	2
20	48	20	7	2
22	52	20	7	2

Bestellzeichen:
BSN 2 x ø x 20 x 2

NORMAFIX® – Befestigungen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMAFIX® BSS


BSS Typ 530
für 1 Leitung



Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
10	28	18,5	25	9	3
12	39	24	25	9	3
13	39,5	24,5	25	9	3
15	40,5	25,5	25	9	3
18	42	28	25	9	3
19	43,5	29	25	9	3
20	44	29,5	25	9	3
22	44	29,5	25	9	3
23	44,5	30	25	9	3
26	52	36	25	9	3
28,5	52	36	25	9	3
31	56	40	25	9	3
36	58	41,5	25	9	3
39	58,5	42	25	9	3
43	70	50	25	9	3

Bestellzeichen:
BSS ø x 25 x 3

BSS Typ 531
für 1 Leitung




Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
10	49	33	25	9	3
12	50	34	25	9	3
13	52	36	25	9	3
15	55	39	25	9	3
18	58	42	25	9	3
19	60	44	25	9	3
20	69	49	25	9	3
22	69	53	25	9	3
23	82	56	25	9	3
26	84	58	25	9	3
28,5	89	63	25	9	3
31	90	64	25	9	3
36	106	80	25	9	3
39	110	84	25	9	3
43	115	89	25	9	3

Bestellzeichen:
BSS ø x 25 x 3 zweilaschig

NORMAFIX® – Befestigungen

BSS Typ 532
für 2 Leitungen




Bestellzeichen:
BSS 2 x \emptyset x 25 x 3

Durchmesser \emptyset	a	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
10	30	25	9	3
12	34	25	9	3
13	36	25	9	3
15	40	25	9	3
18	46	25	9	3
20	50	25	9	3
22	54	25	9	3
23	56	25	9	3
26	62	25	9	3

NORMAFIX® – Befestigungen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMAFIX® ROHRSCHELLEN NACH DIN


Rohrschelle Typ 540 nach DIN 1596
für 1 Leitung



Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
7	26	14	16	7	2
9	28	16	16	7	2
13	30	18	20	7	2
15,5	32	20	20	7	2
19	34	22	20	7	2
23	43	28	25	9	3
26	44	29	25	9	3
28,5	47	32	25	9	3
31	47	32	25	9	3
33	56	36	25	9	3
36	57	40	30	11	3
39	59	42	30	11	3
43	61	44	30	11	3
46	62	45	30	11	3
49	67	48	40	14	4
52	72	53	40	14	4
58	74	55	40	14	4
61	77	58	40	14	4

Bestellzeichen:
Rohrschelle ø DIN 1596

Rohrschelle Typ 541 nach DIN 1597
für 1 Leitung



Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite in mm b	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s
7	44	28	16	5,8	1,5
9	48	32	16	5,8	1,5
13	52	36	16	5,8	1,5
15,5	56	40	16	5,8	1,5
19	60	44	16	5,8	1,5
23	76	56	20	7	2
26	78	58	20	7	2
28,5	84	64	20	7	2
31	84	64	20	7	2
33	92	72	20	7	2
36	104	80	25	9	3
39	108	84	25	9	3
43	112	88	25	9	3
46	114	90	25	9	3
49	118	90	30	11	3
52	134	106	30	11	3
58	138	110	30	11	3
61	138	110	30	11	3

Bestellzeichen:
Rohrschelle ø DIN 1597