

## Technisches Datenblatt Sicherheits-Zuhaltung

Art.-Nr.: 50132217

L300-M31M12B8-SLM24-PB-UCA

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Serie	L300
beinhaltet	1 St. Betätiger 1 St. Sicherheits-Zuhaltung

### Funktionen

Funktionen	Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge	Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip	Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten

### Kenngößen

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	bis inkl. e, EN ISO 13849-1
MTTF <sub>d</sub>	2.725 Jahre, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	1,17E-9 pro Stunde
Gebrauchsdauer T <sub>M</sub>	20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie	4, EN ISO 13849-1
DC	High
Kodierungsstufe	hoch, EN ISO 14119

### Elektrische Daten

Art der Verschaltung	Einzelschaltung
Externe Absicherung für Versorgungskreis	2A Typ Gg (oder gleichwertig)

### Leistungsdaten

Versorgungsspannung U <sub>B</sub>	24 V, DC, -10 ... 10 %
Stromaufnahme, max.	1.200 mA

### Eingänge

Anzahl digitaler Schalteingänge	2 St.
---------------------------------	-------

### Schalteingänge

Art	Digitaler Schalteingang
Schaltspannung, typ.	24 V
Spannungsart	DC
Stromaufnahme, typ.	5 mA

### Digitaler Schalteingang 1

Funktion	I4 Aktivierungseingang Elektromagnet
----------	--------------------------------------

### Digitaler Schalteingang 2

Funktion	I3 Steuereingang Reset
----------	------------------------

### Ausgänge

Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs)	2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge	2 St.

### Sicherheits-Schaltausgänge

Art	Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart	DC

### Sicherheits-Schaltausgang 1

Schaltelement	Transistor, PNP
---------------	-----------------

### Sicherheits-Schaltausgang 2

Schaltelement	Transistor, PNP
---------------	-----------------

### Schaltausgänge

Art	Digitaler Schaltausgang
Spannungsart	DC

### Schaltausgang 1

Schaltelement	Transistor, PNP
Funktion	O3 Meldeausgang Schutz Einrichtung geschlossen

### Schaltausgang 2

Schaltelement	Transistor, PNP
Funktion	O4 Meldeausgang Schutz Einrichtung verriegelt

### Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
-------------------	-------

### Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss Spannungsversorgung Verbindung mit SPS
----------	---

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M12
--------------	-----

Typ	male
-----	------

Werkstoff	Metall
-----------	--------

Polzahl	8 -polig
---------	----------

Kodierung	A-kodiert
-----------	-----------

### Leitungseigenschaften

### Mechanische Daten

Werkstoff Gehäuse	Metall
Farbe Gehäuse	grau rot

Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
---------------------	-----------------------

Seite der Leitungseinführung	von unten
------------------------------	-----------

Entsperrungsvorrichtung	Fluchtentsperrungstaster Hilfsentriegelung
-------------------------	---

Anfahrsgeschwindigkeit	0,001 ... 0,5 m/s
------------------------	-------------------

Zuhaltekraft, max.	9.750 N
--------------------	---------

Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 Schaltspiele
-------------------------	---

Betätigungshäufigkeit, max.	600 pro Stunde, IEC 60947-5-1
-----------------------------	-------------------------------

Auszugskraft, Betätiger entriegelt	30 N
------------------------------------	------

### RFID Sensordaten

Gesicherter Schaltabstand S <sub>go</sub>	2 mm
---	------

Gesicherter Ausschaltabstand S <sub>ar</sub>	10 mm (Betätiger verriegelt) 4 mm (Betätiger nicht verriegelt)
--	---

Nennschaltabstand S <sub>n</sub>	2,5 mm
----------------------------------	--------

Wiederholgenauigkeit	≤ 10 % S <sub>n</sub>
----------------------	-----------------------

Maximale Schaltfrequenz	1 Hz
-------------------------	------

### Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LED
-----------------	-----

Anzahl der LED	5 St.
----------------	-------

Bedienelemente	Standard
----------------	----------

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 50 °C
-----------------------------	---------------

Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 75 °C
------------------------------	---------------

## Technische Daten

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
	IP 69K
Zulassungen	c UL US
	ECOLAB
	TÜV Süd


### Klassifikation

Zolltarifnummer	85369095
eCl@ss 5.1.4	27272603
eCl@ss 8.0	27272603
eCl@ss 9.0	27272603
eCl@ss 10.0	27272603
eCl@ss 11.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593

## Maßzeichnungen


Alle Maßangaben in Millimeter

### Sicherheits-Zuhaltung



## Maßzeichnungen

Betätiger




## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

<b>Funktion</b>	Kontaktanschluss Spannungsversorgung Verbindung mit SPS
<b>Art des Anschlusses</b>	Rundstecker
<b>Gewindegröße</b>	M12
<b>Typ</b>	male
<b>Werkstoff</b>	Metall
<b>Polzahl</b>	8 -polig
<b>Kodierung</b>	A-kodiert

Pin	Pinbelegung	Adernfarbe
1	A1 +24V	weiß
2	O3 Meldeausgang Schutzeinrichtung geschlossen	braun
3	A2 0V	grün
4	OS1 Sicherer Ausgang	gelb
5	O4 Meldeausgang	grau
6	I3 Programmiereneingang / Steuereingang Reset	rosa
7	OS2 Sicherer Ausgang	blau
8	I4 Aktivierungseingang Elektromagnet	rot



## Zubehör

### Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

## Zubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50135129	KD S-M12-8A-P1-100	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 10.000 mm Werkstoff Mantel: PUR
	50135121	KD U-M12-8A-P1-020	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 2.000 mm Werkstoff Mantel: PUR
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

## Betätiger

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50132062 **	AC-L300-UCA	Betätiger	Codeart: Unikat-Code Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119 Abmessungen: 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm Farbe Gehäuse: rot Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung

\*\* im Lieferumfang enthalten

### Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.