



Beschrijving:

- Dubbele jerrycan ECO 5,5 + 3 l, natuurlijke kleur, HD-PE voor brandstof + brandstofmengsel geschikt voor gebruik met motorkettingzagen
- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen en afzonderlijke oliehouder voor smeermiddelen (bijv. kettingsmeerolie)
 - door TÜV-geteste productie
 - Meetschaal in beide containers en geschikt voor E10
 - onverliesbare CLASSIC-schroefdooppen inclusief uitloopbuis met sluiting (art.-nr. 819901)
 - voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
 - in natuurlijke kleur is de inhoud van buitenaf beter te herkennen
 - op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
 - afzonderlijk toebehoren: Veiligheidsvulstelsel voor brandstoffen (art. nr. 819800), Veiligheidsvulstelsel voor kettingolie (art. nr. 819801), Gevaarsidentificatie-etiketten (306100)
 - Toelatingsnr. 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
 - w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
 - d=diepte=145 mm b=breedte=316 mm h=hoogte=312 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	824900
GTIN	4007228824902
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	4

Kleur	natuurlijk
Volume in L	5,5+3
Gewicht (kg)	0,79
D x B x H (mm)	145 x 316 x 312

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	4
D x B x H (mm)	445 x 320 x 475

Brutogewicht VE kg	3,56
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	24
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	105,44