


ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F)

Massivdraht, AWG23, 100 m

Artikelnummer	21.15.0001
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.0001
EAN (Einzelstück)	7611990173693



Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung

- Twisted Pair Installationskabel
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
- Impedanz: 100Ohm
- 100 Meter auf Spule
- 3P zertifiziert
- Aufbau: 8 Adern, Massivdraht, Kupfer, AWG-23
- Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
- Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	Installationskabel

Farbe	grau
Länge	100 m
Inhalt	100 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat7 / Class F
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 23
Aderntyp	Massivdraht
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Brandschutzklasse	Eca
Gewicht	497.5 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	370 mm
Verpackungstiefe	370 mm
Paketgewicht	5.42 kg