

## Hupfer rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1175 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

Numéro d'article: 522968



**HUPFER**  
we make work flow



## Hupfer Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

### Rayonnage suivant

rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant




- Convient pour secteurs alimentaires et hygiéniques
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1175 x 600 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1150 x 540 mm
- 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable
- Réglable au pas de 150 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier inoxydable
- montants avec caches supérieurs
- montants avec pieds de réglage de hauteur
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté

- avec label de sécurité GS
- connecteurs d'angle pour transformer le rayonnage suivant en version 90° (charge max./tablette 30 %)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément




## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur de compartiment	1150 mm
type de rayonnage	rayonnage pour denrées alimentaires	profondeur de compartiment	540 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage suivant	équipement rayonnage	tablettes
convient pour (secteurs)	secteurs alimentaires et hygiéniques	rayonnage fonction	transformation en rayonnage d'angle
matériau	acier inoxydable 1.4301	équipement montant	cache supérieurs
hauteur	1800 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	1175 mm	exécution couleur	acier inoxydable
profondeur	600 mm	soubassement	pieds de réglage de hauteur
charge maxi par tablette	150 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1200 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	certification	GS
type tablette/niveau	tôle ajourée en acier inoxydable	Poids	28,6 kg
tablette réglable au pas	150 mm		

## Accessoires

523009		rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1175 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
523122		contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants, en acier inoxydable
590298		tablette en acier inoxydable avec fentes pour rayonnage en acier inoxydable, largeur x profondeur 1150 x 540 mm, pour une charge max. par tabl. de 150 kg

## Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

