



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Technische Daten

Nutzmaß:	530 × 325 mm
Kapazität:	36 × Rost oder Behälter GN 1/1-40
Rastermaß:	57,5 mm
Einschubart:	Quer
Anschlusskabellänge:	2500 mm
Thermoelektrische Versorgung:	Rohrheizkörper mit Umluft
Temperaturbereich:	analog, stufenlos von 30 bis 95 °C
Nutzlast:	180 kg
Rollenausstattung:	2 Bock-, 2 Lenkrollen m. Feststeller □160
Hauptbauweise:	geschlossen, doppelwandig, einteilig
Ausführung:	modularer Aufbau
Leistung:	1600 W
Anschluss-Spannung:	220 – 230 V AC
Nennstrom:	6,9 A
Schutzart:	IPX4
Frequenz:	50/60 Hz
Gewicht:	143.1 kg
Breite:	795 mm
Tiefe:	895 mm
Höhe:	1573 mm

Bankettwagen zur Aufnahme von Speisenkomponenten auf GN-1/1-Rosten oder in GN-1/1-Behältern mit Deckel.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, selbsttragende Konstruktion. Doppelwandiger, allseitig geschlossener Bankettwagen, Wandung und Türen FCKW-frei wärmedämmend. Doppelwandige Flügeltür mit federunterstütztem Türverschluss aus Kunststoff, einhändig um 270° zu öffnen. Automatische Türarretierung in

Bankettwagen Köhler® mit Umluftheizung

Artikel-Nr.: 0163293 | BKW 1/36 B-GN-57,5

HUPFER
we make work flow

geschlossenem oder geöffnetem Zustand. Leichte Reinigung der Wagen möglich. Innenraum mit zwei herausnehmbaren Regalleitern mit 18 L- Auflageschienen im vertikalen Abstand von 57,5 mm. Beheizung durch ein herausnehmbares Wärmemodul mit automatischer Arretierung beim Einsetzen, stufenlos regulierbar von + 30 °C bis + 95 °C. Maximale Temperatur innerhalb 25 Minuten erreichbar. Effiziente Umluftheizung mit integriertem Feuchtheißluftsystem, inklusive Befeuchtungswanne ausreichend für ca. 3,5 Std. Betrieb, sorgt für optimalen Erhalt von Temperatur und Geschmacksqualität. Vermeidung von Wärmeverlusten durch herausnehmbare Spezialdichtungsprofile. Temperaturkontrolle durch Thermostat mit analoger Anzeige in der Flügeltür. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite), zum Manövrieren auch bei geöffneter Tür. Anfahrschutz durch umlaufenden Stoßrahmen unten und oben am Wagen, auch bei geöffneter Tür wirksam. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern und 2 Bockrollen, ø 160 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Bankettwagen BKW 1/36 B-GN-57,5 bietet durch die vier durchgehenden Schubstangen auch bei geöffneter Tür ein müheloses Handling für Personen jeder Körpergröße, durch den Einsatz von herausnehmbaren Leitergestellen optimale Reinigungsmöglichkeiten sowie eine verbesserte Luftzirkulation durch den seitlichen Abstand dieser Leitergestelle zu den Seitenwänden des Wagens.