



# Spannbacken Kombi glatt und mit Pins

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Produktbeschreibung:

Die Spannbacken Kombi werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen z.B. Rohteile, Schwerzerspannung, Gussteile, etc. sowie zum Niederzugspannen vorbereiteter und geschliffener Werkstückoberflächen.

#### Werkstoff:

Stahl.

#### Ausführung:

Spannbacken gehärtet, blank.  
Spannpins gehärtet, brüniert.  
Spannfläche hartmetallbeschichtet.  
Skala laserbeschriftet.

#### Hinweis:

Bei Verwendung der Spannbacken Kombi glatt und mit Pins, müssen die Werkstücke zum Spannen im Bereich der Spannpins auf einer Auflageleiste mit der Höhe 12 mm aufgelegt werden.

#### Zubehör:

Torxschrauben M6x10


#### Verwendung:

Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung.  
Für vorbereitete und geschliffene Werkstückoberflächen.

#### Zeichnungshinweis:

1) Spannfläche hartmetallbeschichtet

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Spannbacken Kombi glatt und mit Pins

| Bestellnummer | B   | H  | S  | Anzahl Pins |
|---------------|-----|----|----|-------------|
| K1557.0902    | 90  | 35 | 13 | 6           |
| K1557.1252    | 125 | 35 | 13 | 8           |

