


Information produit

25 01 125

Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)

DIN ISO 5745

- Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Becs droits
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 25 01 125 |
| EAN | 4003773015932 |
| Pince | noire atramentisée |
| Tête | polie |
| Poignées | gainées en plastique |
| Poids | 73 g |
| Dimensions | 125 x 56 x 12 mm |
| Norme | DIN ISO 5745 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 2,2 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) | Ø 1,6 mm |
| Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1) | 7,0 mm |
| Largeur des pointes (W4) | 2,5 mm |
| Tip Thickness (T2) | 1,8 mm |
| Longueur de la mâchoire (L3) | 27,0 mm |
| Largeur de tête (W3) | 13 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.