


# Trennscheibe A 330 EXTRA



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

## Produktnutzen

Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gängigen Profile - Einsetzbar auf stationären Trennmaschinen (Kappsägen) in Handwerk und Industrie

## Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	◐
Aluminium	◑
Guss	◒

## Einsatzbereich

- ▶ Anlagenbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Schlosserei
- ▶ Stahlbau
- ▶ Straßenbau
- ▶ Hoch- und Tiefbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
305 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	353326
406 x 3 x 25,4		80 m/s	3800 1/min	10	353329

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

