

Rollcart Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 150 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 250 x 250 mm, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158317



Rollcart 3-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 430 x 630 mm
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit doppelter Bügelgriff
- Räder mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Technische Details

| | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Bereifung | TPE |
| Karrentyp | Treppenkarre | Rad-Ø | 160 mm |
| Traglast | 150 kg | Radlager | Rillenkugellager |
| Schaufelbreite | 250 mm | Sicherheitsgriff | nein |

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|
| Schaufeltiefe | 250 mm | Höhe | 1200 mm |
| Stensatz | 3-Stern | Breite | 430 mm |
| Material | Stahl | Tiefe | 630 mm |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| klappbar | nein | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Treppenkufen | nein | Gewicht | 17,5 kg |