



Komfortreihe
 2 mm bündig
 Bis SIL2 gemäß IEC 61508
 einsetzbar



CE 0102

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	NAMUR Öffner
Schaltabstand s_n	2 mm
Einbau	bündig
Gesicherter Schaltabstand s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Kenndaten	
Nennspannung U_o	8 V
Schaltfrequenz f	0 ... 3000 Hz
Hysterese H	0,5 ... 3,5 typ. 2 %
Stromaufnahme	
Messplatte nicht erfasst	≥ 3 mA
Messplatte erfasst	≤ 1 mA
Normenkonformität	
EMV gemäß	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normen	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	2 m, PVC-Kabel
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Gehäusematerial	Edelstahl
Stirnfläche	PVDF
Schutzart	IP68
Allgemeine Informationen	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	siehe Betriebsanleitung
Kategorie	1G; 2G; 1D

Anschluss:



ATEX 1G

Betriebsanleitung

Geratekategorie 1G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Kabellange

Explosionsgruppe IIA

Explosionsgruppe IIB

Explosionsgruppe IIC

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Schutz vor mechanischen Gefahren

Elektrostatische Aufladung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG

EN 50014:1997; EN 50020:1994; EN 50284:1999

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

Ex II 1G EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2048 X

NJ 2-11-N-G...

≤ 30 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 50 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Gefahrliche elektrostatische Aufladungen des fest angeschlossenen Kabels sind ab folgenden Langen zu beachten:

96 cm

48 cm

7 cm

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben.

Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Richtlinie 94/9EG und somit EG-Baumusterprufbescheinigungen gelten generell nur fur den Einsatz elektrischer Betriebsmittel unter atmospharischen Bedingungen.

Der Einsatz in Umgebungstemperaturen > 60 °C wurde hinsichtlich heier Oberflachen von der benannten Zertifizierungsstelle gepruft.

Bei Einsatz des Betriebsmittels auerhalb atmospharischer Bedingungen, ist gegebenenfalls eine Verringerung der zulassigen Mindestzundenergien zu berucksichtigen.

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Achtung: Temperaturtabelle fur Kategorie 1 benutzen !!! Der 20 % Abschlag nach EN 1127-1:1997 wurde in der Temperaturtabelle fur Kategorie 1 bereits durchgefuhrt.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet. Das zugehorige Betriebsmittel muss die Anforderungen der Kategorie "ia" erfullen und eine galvanische Trennung zwischen Versorgungs- und Signalstromkreis besitzen.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.

Elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile mussen vermieden werden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile konnen durch Einziehen dieser Metallgehauseile in den Potenzialausgleich vermieden werden.

ATEX 2G

Betriebsanleitung

Geratekategorie 2G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Schutz vor mechanischen Gefahren

Elektrostatische Aufladung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG

EN 50014:1997, EN 50020:1994

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

Ex II 1G EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2048 X

NJ 2-11-N-G...

≤ 30 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 50 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Richtlinie 94/9EG und somit EG-Baumusterprufbescheinigungen gelten generell nur fur den Einsatz elektrischer Betriebsmittel unter atmospharischen Bedingungen.

Der Einsatz in Umgebungstemperaturen > 60 °C wurde hinsichtlich heier Oberflachen von der benannten Zertifizierungsstelle gepruft.

Bei Einsatz des Betriebsmittels auerhalb atmospharischer Bedingungen, ist gegebenenfalls eine Verringerung der zulassigen Mindestzundenergien zu berucksichtigen.

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.

Elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseteile mussen vermieden werden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile konnen durch Einbeziehen dieser Metallgehauseile in den Potenzialausgleich vermieden werden.

ATEX 1D

Betriebsanleitung

Geratekategorie 1D

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Maximale Gehauseoberflachentemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Elektrostatische Aufladung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen mit brennbarem Staub 94/9/EG

IEC 61241-11:2002: Entwurf; prEN61241-0:2002

Zundschutzart Eigensicherheit "iD"

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

Ex II 1D Ex iaD 20 T 108 °C (381 K)

Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.

ZELM 03 ATEX 0128 X

NJ 2-11-N-G...

≤ 30 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 50 μH ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben.

Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten.

Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die maximale Gehauseoberflachentemperatur ist der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

Das zugehorige Betriebsmittel muss mindestens die Anforderungen der Kategorie ia IIB oder iaD erfullen. Wegen moglicher Zundgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Stromen im Potenzialausgleichssystem entstehen konnen, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehorige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung durfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden.

Der eigensichere Stromkreis muss gegen Blitzbeeinflussung geschutzt sein.

Bei Einsatz in der Trennwand zwischen Zone 20 und Zone 21 oder Zone 21 und Zone 22 darf der Sensor keiner mechanischen Gefahr ausgesetzt sein und ist so abzudichten, dass die Schutzfunktion der Trennwand nicht beeintrachtigt wird. Zutreffende Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Wenn die Ex-relevante Kennzeichnung ausschlielich auf mitgeliefertem Klebeetikett aufgedruckt ist, muss dieses in unmittelbarer Nahe des Sensors angebracht werden! Der Klebeuntergrund muss sauber und fettfrei sein! Das angebrachte Klebeetikett muss unter Berucksichtigung einer moglichen chemischen Korrosion lesbar und dauerhaft sein!

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Die Anschlussleitungen sind entsprechend der EN 50281-1-2 zu verlegen und durfen im Betrieb ublicherweise nicht gerieben wird.

Elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile mussen vermieden werden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseile konnen durch Einziehen dieser Metallgehauseile in den Potenzialausgleich vermieden werden.

ATEX 3G (nL)

Betriebsanleitung

Geratekategorie 3G (nL)

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Maximale zulassige Umgebungstemperatur T_{Umax} bei $U_i = 20 V$

- bei $P_i=34 mW$, $I_i=25 mA$, T6
- bei $P_i=34 mW$, $I_i=25 mA$, T5
- bei $P_i=34 mW$, $I_i=25 mA$, T4-T1
- bei $P_i=64 mW$, $I_i=25 mA$, T6
- bei $P_i=64 mW$, $I_i=25 mA$, T5
- bei $P_i=64 mW$, $I_i=25 mA$, T4-T1
- bei $P_i=169 mW$, $I_i=52 mA$, T6
- bei $P_i=169 mW$, $I_i=52 mA$, T5
- bei $P_i=169 mW$, $I_i=52 mA$, T4-T1
- bei $P_i=242 mW$, $I_i=76 mA$, T6
- bei $P_i=242 mW$, $I_i=76 mA$, T5
- bei $P_i=242 mW$, $I_i=76 mA$, T4-T1

Schutz vor mechanischen Gefahren

Elektrostatische Aufladung

Anschlusssteile

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG

EN 50021:2000 Zundschutzart "n"
Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

II 3G EEx nL IIC T6 X

Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.

$\leq 30 nF$; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

$\leq 50 \mu H$; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die im Datenblatt angegebenen Daten werden durch diese Betriebsanleitung eingeschrankt !

Die Besonderen Bedingungen sind zu beachten!

Die Richtlinie 94/9EG gilt generell nur fur den Einsatz elektrischer Betriebsmittel unter atmospharischen Bedingungen.

Bei Einsatz des Betriebsmittels auerhalb atmospharischer Bedingungen, ist gegebenenfalls eine Verringerung der zulassigen Mindestzundenergien zu berucksichtigen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Der Sensor darf nur mit einem energiebegrenzten Stromkreis betrieben werden, der den Anforderungen der IEC 60079-15 entspricht. Die Explosionsgruppe richtet sich nach dem angeschlossenen, speisenden energiebegrenzten Stromkreis.

Wenn die Ex-relevante Kennzeichnung ausschlielich auf mitgeliefertem Klebeetikett aufgedruckt ist, muss dieses in unmittelbarer Nahе des Sensors angebracht werden! Der Klebeuntergrund muss sauber und fettfrei sein! Das angebrachte Klebeetikett muss unter Berucksichtigung einer moglichen chemischen Korrosion lesbar und dauerhaft sein!

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

- 70 °C (343 K)
- 85 °C (358 K)
- 100 °C (373 K)
- 70 °C (343 K)
- 85 °C (358 K)
- 100 °C (373 K)
- 62 °C (335 K)
- 77 °C (350 K)
- 81 °C (354 K)
- 54 °C (327 K)
- 63 °C (336 K)
- 63 °C (336 K)

Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden. Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20°C ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.

Elektrostatische Aufladungen der Metallgehausesteile mussen vermieden werden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der Metallgehausesteile konnen durch Einbeziehen dieser Metallgehausesteile in den Potenzialausgleich vermieden werden.

Die Anschlusssteile sind so zu errichten, dass mindestens der Schutzgrad IP20 gema IEC 60529 erreicht wird.