

K2 CA

DIN EN 20345 **S3** SRC

- ✓ Sportiver Schaftschnitt
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ ESD Ausstattung
- ✓ DGUV 112-191 Anpassung
- ✓ POWERGRIP, TPU/PU Sohle



SPEZIFIKATIONEN



Hersteller	HKS®-Sicherheitsschuhe				
Artikel/ Art.-Nr.	K2 CA / 706005				
EN-Normen	EN ISO 20345:2011 SRC S3				
Schuhform	Herren Sicherheitshalbschuh				
Größenbereiche	39 - 48				
Obermaterial	Cordura				
Gewicht	565 g* bei Größe 42				
Innenfutter	Distance-Net				
Fußbett	serienmäßig eingebaute HKS® ESD FIT FOR WORK Fußbetten (optional DGUV 112-191)				
Zwischensohle	PU (AIR-CELL Dämpfungssystem für optimale Reduktion der Aufprall und Druckkräfte)				
Sohle	Challenger TPU (Griffige Materialkomponenten für guten Bodenkontakt auch bei feuchten Böden)				
Nageldurchtrittschutz	T-Laminate				
Lasche	Air-Mesh				
Zehenschutzkappe	Aluminium				
ESD-Ausstattung	Ja				
Challenger TPU/PU Powergrip auf jedem Untergrund, auch bei Nässe!		Aktive Sicherheit Reflektionsbiesen für mehr Sicherheit bei der Arbeit.		FIT FOR WORK Neu konzipiertes ESD Fußbett mit Energy-Return-System.	



Elektrostatische Entladung (ESD)

Unter elektrostatischer Entladung werden im Allgemeinen Spannungsdurchschläge in Folge hoher elektronischer Potentialunterschiede verstanden. Die Entladung kann durch Funken, Blitze erfolgen und ist somit als Brand- oder Explosionsinitiator ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Ein weiterer Faktor ist die irreversible Schädigung empfindlicher elektronischer Bauelemente durch elektrostatische Entladung bei Kontakt.

Wie bereits erwähnt besteht die Ursache elektrostatischer Entladungen in einer hohen Potentialdifferenz. Dieser liegt eine vorherige elektrostatische Aufladung zu Grunde, welche oft durch simple Reibungselektrizität verursacht wird. Ein Beispiel für Reibungselektrizität liegt zum Beispiel beim Gehen über Teppichboden, Reiben einer Luftballonoberfläche oder Ausziehen bestimmter Pullover vor. Durch das Berühren eines geerdeten Körpers, kommt es je nach Stärke der erfolgten Aufladung zu spürbaren Entladungsreaktionen. Es sei an dieser Stelle jedoch erwähnt, dass die meisten elektrostatischen Entladungen zwar nicht wahrgenommen werden, aber dennoch ein hohes Gefahrenpotential für elektronische Geräte oder entflammbare Substanzen bergen können.

Um einer übermäßigen Potentialdifferenz entgegenzuwirken, bietet sich das Tragen von ESD zertifizierten Schuhen. Diese müssen nach der DIN EN 61340 einen elektrischen Durchgangswiderstand zwischen 0.75 M Ω und 35 M Ω besitzen und bieten somit die Möglichkeit elektrischer Ableitung über den Boden. In elektrostatischen Gefahrenbereichen ist der Einsatz von ESD-Sicherheitsschuhen durch die EN Norm 100 015 vorgeschrieben.

Da sich der Gesamtableitwiderstand jedoch aus der Summe der Widerstände von Boden, Übergang Boden-Schuhe und Körper (eher kleine Widerstände) ermittelt, ist darauf zu achten, dass die Bodenbeschaffenheit (Sehr hohe Widerstände) die Schutzfunktion von ESD-Sicherheitsschuhen nicht aufhebt. Einflussreiche Faktoren bilden hier Schmutz, Feuchtigkeit oder Temperatur, welche erhebliche Auswirkungen auf den elektrischen Widerstand haben können.