

Ablasshahn ECO DIN 51-Verschraubung

für Kanister, natur

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung
- unbelüftet
- besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)



Best.einheit	Stück
Breite	0
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	0
brutto Kg	0,062
Bruttogewicht VE Kg	0,3
Btl in Karton	0
EAN	4007228560404
Farbe	natur
Hersteller	hünersdorff
Höhe	0
Höhe Pal	0,15
Kartons pro Lage	0
Lagen	0
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	5
netto Kg	0,06
Stück / Lage	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Summe Kartons	0
Tiefe	100
VE	5
Volumen m3	0
Zolltarif	39174000