

**Krimpous 2:1 - zelfdovend****TCN20**

TCN20 is geschikt voor een brede toepassing zoals elektrische isolatie, mechanische protectie en kabelbundeling.

Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde krimpous voor algemeen gebruik
- zeer vlamvertragend, UL224 VW-1, CSA
- snel krimpend
- lage krimptemperatuur



Krimpous TCN20.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +125 °C
Minimale krimptemperatuur	+100 °C
Lengtekrimp	+/- 5 %
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens IEC 243
Brandbaarheid	zelfdovend, UL224 VW-1



RoHS

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TCN20-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,30	300 m	zwart (BK)	30-33	300-73010
TCN20-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,35	300 m	zwart (BK)	30-33	300-73020
TCN20-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,45	300 m	zwart (BK)	30-33	300-73030
TCN20-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,45	300 m	zwart (BK)	30-33	300-73040
TCN20-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	300 m	zwart (BK)	30-33	300-73050
TCN20-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,55	300 m	zwart (BK)	30-33	300-73060
TCN20-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,55	100 m	zwart (BK)	30-33	300-73070
TCN20-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,65	100 m	zwart (BK)	30-33	300-73080
TCN20-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	60 m	zwart (BK)	30-32	300-73090
TCN20-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	60 m	zwart (BK)	30-32	300-73100
TCN20-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	30 m	zwart (BK)	30-32	300-73110
TCN20-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,15	30 m	zwart (BK)	30-32	300-73120

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen

	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.