

## Palettenregale Typ PR, mit Auffangwanne aus Stahl

- zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen



Palettenregal Typ PR 27.37, bestehend aus Grund- und Anbaufeld.

- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Durchsichrsicherung in jeder Lagerebene
- verzinkte Auffangwanne aus Stahl
- 100 mm Bodenfrieheit zur Vermeidung von Korrosion
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



**Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz**

Palettenregal Typ PR 33.25, Grundfeld (ohne Anfahrtschutzecken), Bestell-Nr. 199-723-J0



Durch Gitterroste (als Zubehör lieferbar), können auch Einzelgebände, Gitterboxen oder Fassböcke zur liegenden Fasslagerung in das Regal gestellt werden.

Typ	PR 18.25	PR 18.37	PR 27.25	PR 27.37	PR 33.25	PR 33.37
Lagerkapazität Europaletten	4	6	6	9	6	9
Lagerkapazität alternativ Chemiepaletten	2	3	4	6	6	9
Fachmaße B x T [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Fachlast [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3430
Auffangvolumen [l]	460	460	660	660	1000	1000
Anzahl Lagerebenen	2	3	2	3	2	3
<b>Grundfeld</b>						
Maße außen B x T x H [mm]	2025 x 1300 x 2700	2025 x 1300 x 3800	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800	3500 x 1300 x 2700	3500 x 1300 x 3800
Bestellnummer	266-311-J0	266-313-J0	199-629-J0	199-631-J0	199-723-J0	199-725-J0
<b>Anbaufeld</b>						
Maße außen B x T x H [mm]	1925 x 1300 x 2700	1925 x 1300 x 3800	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800	3400 x 1300 x 2700	3400 x 1300 x 3800
Bestellnummer	266-312-J0	266-314-J0	199-630-J0	199-632-J0	199-724-J0	199-726-J0
<b>Zubehör</b>						
	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt					
Bestellnummer	200-237-J0	200-237-J0	120-232-J0	120-232-J0	145-616-J0	145-616-J0