

DC Jolly MD

DC LED Treiber


Dimmbar durch Taster, Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmer.

Individuell einstellbar für 5 verschiedene konstante Stromstärken oder 3 verschiedene konstante Spannungen.




Technische Daten:

- Leistung 0 ~ 32W
- Eingangsspannung: AC 230 ~ 240V / DC 176 ~ 264V
(DC: Keine PUSH Funktion, kein IGBT/TRIAC)
- Frequenz: 50...60 Hz
- Max. Leitungslänge: <24V 30m (2,5 mm²) / <500mA 50m (1 mm²) / <750mA 50m (2,5mm²).



- IP20 / Schutzklasse II / Schutzisolierung
- Abgedeckte Klemmen und Zugentlastung
- Sicherheitsvorrichtung: Überhitzungs- und Kurzschlussfest
- Sicher gegen Spannungsspitzen und Überlastung
- EN 50172, EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14



Artikel	EAN	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	L mm	L I mm	B mm	H mm	Gewicht	VE
DC JOLLY MD	801070330xxxx	I22260	17	47V max.	350 mA konst.	-20 + 50	0,95	166	150	47	35	185g	40
			24	47 V max	500 mA konst.	-20 + 50							
			25	46 V max	550 mA konst.	-20 + 50							
			32	46 V max	700 mA konst.	-20 + 45							
			32	43 V max	750 mA konst.	-20 + 45							
			10	12 V konst.	max. 900 mA	-20 + 50							
			20	24V konst.	max. 900 mA	-20 + 50							
			22	28V konst.	max. 900 mA	-20 + 50							