


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 5017 Roestvrijstalen wagen



Roestvrijstalen wagen met duwbeugel van CNS (chrom-nikkel-staal) en 2 diepliggende etages van CS (chrom-staal) met omlopende rand, geluidsabsorberend gevoerd. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, met TPE wielen, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met kogellager, 2 Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. Om ernstige schade te voorkomen hoekbescherming en geleidingsrollen. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	120
<b>Etagehoogten (mm)</b>	230, 850
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Totale lengte (mm)</b>	1070
<b>Totale breedte (mm)</b>	670
<b>Totale hoogte (mm)</b>	950
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	17
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976150178