




Total-Fixx

1700



TECHNISCHE DATEN:

Auszugswerte: Durchschnittliche Auszugswerte mit einem minimalen Sicherheitsfaktor von 5.

	TF 5*30	TF 6*40
Beton	0,15 KN	0,25 KN
Hohlsteinen	0,07 KN	0,10 KN
Gipsplatte	0,07 KN	0,10 KN
Gasbeton	0,13 KN	0,14 KN

Bohren:

	TF 5*30	TF 6*40
Tiefe	35 mm	45 mm
Durchmesser	Ø 5mm	Ø 6mm

Material Dübel: Nylon PA-6

Material Nagel: Stahl, Zugfestigkeit 500-700 N/mm²

Oberflächenbehandlung Nagel: Glanzverzinkt (blau verzinkt)

Schraubenkopf: Pozi 2

Nylon PA-6

Stahl, Zugfestigkeit 500-700 N/mm²


Glanzverzinkt (blau verzinkt)

Pozi 2

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Schrauben

- Gipsplatte
- Hohlstein
- Gasbeton



Einschlagen

- Beton
- Stein

