


Datasheet / Datenblatt

BN7000 Master

Item no. / Artikelnr.: 802.7008



Features

Energy Metering	Integrated measurements of current (A); active power(kW); voltage (V); frequency (Hz); power factor; apparent power (VA); reactive power (var); energy (kWh)	Energie Messung	Integrierte Messung von Strom (A); Wirkleistung (kW); Spannung (V); Frequenz (Hz); Power Factor; Scheinleistung (VA); Blindleistung (var); Energie (kWh)
Metering per phase	Yes	Messung pro Phase	Ja
Metering per outlet	No	Messung pro Steckdose	Nein
Metering accuracy	+/- 1% billing grade	Messgenauigkeit	+/- 1% Billing grade
Outlet switching	Yes	Schaltbare Steckdosen	Ja
Trip State Monitoring	No	Sicherungsüberwachung	Nein
RCM	No	RCM	Nein
RCM Type		RCM Typ	
Sensors	Up to two external sensors (sold separately)	Sensoren	Anschlussmöglichkeit für bis zu zwei externe Sensoren (Separat erhältlich)
Display	OLED Display (rotatable via Software)	Display	OLED-Display (per Software drehbar)
Modbus	Two Modbus RJ45 connectors	Modbus	Zwei Modbus RJ45 Anschlüsse
Network	10/100 Mbit/s Autosensing	Netzwerk	10/100 Mbit/s Autosensing
Supported network protocols	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, SNMPv2, SNMPv3, SMTP, Syslog, NTP, Modbus TCP	Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, SNMPv2, SNMPv3, SMTP, Syslog, NTP, Modbus TCP
USB Port	USB 2.0 host port	USB Port	USB 2.0 Host-Anschluss

Input / Stromeingang

Input plug	CEE 16A	Eingangsstecker	CEE 16A
Input cable	3,0m H05VV-F 5G2,5mm ²	Zuleitung	3,0m H05VV-F 5G2,5mm ²
Rated current	Max. 3x16 A	Bemessungsstrom	Max. 3x16 A
Rated voltage	3x 100 - 260/400 VAC	Bemessungsspannung	3x 100 - 260/400 VAC
Phases	3L / N / PE Phasen farblich gekennzeichnet (braun, schwarz, grau)	Phasen	3L / N / PE Phasen farblich gekennzeichnet (braun, schwarz, grau)
Frequency	50 / 60 Hz	Frequenz	50 / 60 Hz

Output / Stromausgang

Outlets	IEC 320 C13: 24 (10 A) IEC 320 C19: 6 (16 A) Phasen farblich gekennzeichnet (braun, schwarz, grau)	Steckdosen	IEC 320 C13: 24 (10 A) IEC 320 C19: 6 (16 A) Phasen farblich gekennzeichnet (braun, schwarz, grau)
Circuit Breakers		Sicherungsautomaten	

Physical / Mechanik

Dimensions	1532,6 x 44 x 65 mm	Abmessungen	1532,6 x 44 x 65 mm
Profile	Aluminium anodized	Profil	Aluminium eloxiert
Mounting	Universal mounting set for mounting in server racks	Montage	Universal Montageset zur Befestigung in Server racks
Plastic Materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	Kunststoff	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 3,000m	Maximale Höhe	0 - 3,000m
Temperature (operating / storage)	-5 – 60° C / -15 – 85°C	Temperatur (Betrieb / Lagerung)	-5 – 60° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 85% RH. Non condensing	Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 85% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

	CE EN 55022 Class A, EN 55024 Class B		CE EN 55022 Class A, EN 55024 Class B
--	--	--	--