

Gelenkteller • mit Rutschsicherung

22590.1108



Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Werkstoff


- Kugелеlement**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Gummikappe**
- Gummi, schwarz
- Teller**
- Thermoplast POM, weiß

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei der Ausführung $d_1 = M10$ und $M12$ ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Maßzeichnung



Bestellinformationen

d_1	d_2	Abmessungen			SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.	[g]	Art.-Nr.
		h_1	h_2	t				
Teller aus Thermoplast, Kugелеlement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast								
M8	28	20,6	8,3	7	13	7	17	22590.1108

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 14.06.2023.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.