

Termékinformációk

95 31 280

Kábelvágó (racsnis elv)



- Rögzített szár-hüvely tartófelülettel, amelyre vágásnál ráfektethető
- Alumínium vezetőknél - 4 x 150 mm² szektorkábel alkalmazható
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Egykezes használat racsnis kialakítással
- Kis erőáfordítás a magas áttételi viszonyok miatt
- Két fokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágáshoz
- Egyszerű kezelés a kis súly és kis helyigényű kialakítás révén - szűk helyviszonyoknál is használható
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

MM

Általános

Cikkszám	95 31 280
EAN	4003773043942
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	860 g
Méret	280 x 131 x 34 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	380 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 52 mm
MCM	750

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



95 31 250/280: Fix szár burkolata tartófelülettel, a vágáshoz történő elhelyezéshez



racsnis működési elv és kétfokozatú fogaskoszonú hajtás az erőkimélő vágáshoz



95 31 280: nagy kapacitás: max. Ø 52 mm / 380 mm²